# Технический паспорт

## Соединительный хомут

## Артикульный номер: 5001590



• для соединения омедненного глубинного заземлителя типа 219 16 CU с проводниками
• клемма типа A

CuAl Алюминиевая бронза

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 5001590 |
| Тип | 2745 16 25 |
| Обозначение 1 | Скоба с зажим д.подкл провод |
| Обозначение 2 | для RD16 / FL25 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 46x19x37 |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 12 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

# Технический паспорт

## Соединительный хомут

## Артикульный номер: 5001590

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 46 мм |
| Ширина | 32 мм |
| Высота | 19 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Подключение | Плоский проводник |
| Вид соединителя | Соединитель |
| Модель | Соединительная муфта |
| Посадка | Rd 14,2/ FL max. 26 x 12 мм |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Промежуточная пластина | нет |