
Технический паспорт

Соединительный хомут

Артикульный номер: 5001601



• для соединения с круглыми проводниками Rd 8-10 или плоскими проводниками до FL40;
• с промежуточной пластиной
• с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10.

CuSn Красная медь

Исходные данные


Артикульный номер	5001601
Тип	2760 16
Обозначение 1	Скоба с зажим д.подкл провод
Обозначение 2	универсальная RD16
Производитель	OBO
Размер	49x29x28
Материал	Красная медь
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	35 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Соединительный хомут

Артикульный номер: 5001601

Размеры



Длина	50 мм
Ширина	30 мм
Высота	50 мм

Технические характеристики

Подключение	Плоский проводник
Вид соединителя	Клеммное соединение
Модель	Соединительная клемма
для глубинного заземлителя	14,2 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Промежуточная пластина	да