# Технический паспорт

## Донная вставка DD

## Артикульный номер: 7083616

Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.

**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7083616 |
| Тип | BEB 050 DD |
| Обозначение 1 | Пластина |
| Обозначение 2 | для кабельного лотка |
| Производитель | OBO |
| Размер | B50mm |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Конвейерное цинкование методом двойного погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 2,215 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,0913 кг CO2e / 1 Шт. |

### Размеры




| | |
|---|---|
| Ширина | 50 мм |
| Ширина | 2 in |
| Размер B | 50 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |