Технический паспорт

Торцевая заглушка для противопожарного канала PYROLINE® Con D BSK I90/E30
Артикульный номер: 7215250



Торцевая заглушка для противопожарного канала PYROLINE® Con D BSK I90/E30, состоящая из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном, для герметизации концов канала. Включая винты с потайной головкой и наклеенные уплотнительные ленты.
Включая винты с потайной головкой и наклеенные уплотнительные ленты.




Стекловолоконный легкий бетон

Исходные данные

Артикульный номер	7215250
Тип	BSK-E090506
Обозначение 1	Наконечник
Обозначение 2	для BSK I90/E30
Производитель	OBO
Размер	50x60
Цвет	серый
Материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	38 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	30 мм
Ширина	120 мм
Высота	95 мм
Размер A	30 мм
Размер B	120 мм
Размер H	95 мм
Размер L	30 мм

Технический паспорт

Торцевая заглушка для противопожарного канала PY-ROLINE® Con D BSK I90/E30
Артикульный номер: 7215250

Технические характеристики

Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	3
Исполнение	Слева/справа
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	30
Класс огнестойкости I — кабельный канал	90
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон