# Технический паспорт

## Торцевая заглушка для противопожарного канала PYROLINE® Con D BSK I90/E30
## Артикульный номер: 7215254



Торцевая заглушка для противопожарного канала PYROLINE® Con D BSK I90/E30, состоящая из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном, для герметизации концов канала. Включая винты с потайной головкой и наклеенные уплотнительные ленты.
Включая винты с потайной головкой и наклеенные уплотнительные ленты.




Стекловолоконный легкий бетон

### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7215254 |
| Тип | BSK-E090521 |
| Обозначение 1 | Наконечник |
| Обозначение 2 | для BSK I90/E30 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 50x210 |
| Цвет | серый |
| Материал | Стекловолоконный легкий бетон |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 78 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 30 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Высота | 95 мм |
| Размер A | 30 мм |
| Размер B | 270 мм |
| Размер H | 95 мм |
| Размер L | 30 мм |

# Технический паспорт

## Торцевая заглушка для противопожарного канала PY-ROLINE® Con D BSK I90/E30
## Артикульный номер: 7215254

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем | 3 |
| Исполнение | Слева/справа |
| Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции | 30 |
| Класс огнестойкости I — кабельный канал | 90 |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Оболочка | без |
| Изолирующий материал | Легкий стекловолоконный бетон |