Технический паспорт

Торцевая заглушка для противопожарного канала PYROLINE® Con D BSK I90/E30
Артикульный номер: 7215258



Торцевая заглушка для противопожарного канала PYROLINE® Con D BSK I90/E30, состоящая из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном, для герметизации концов канала. Включая винты с потайной головкой и наклеенные уплотнительные ленты.
Включая винты с потайной головкой и наклеенные уплотнительные ленты.



Стекловолоконный легкий бетон

Исходные данные

Артикульный номер	7215258
Тип	BSK-E091026
Обозначение 1	Наконечник
Обозначение 2	для BSK I90/E30
Производитель	OBO
Размер	105x260
Цвет	серый
Материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	131 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	30 мм
Ширина	320 мм
Высота	150 мм
Размер A	30 мм
Размер B	320 мм
Размер H	150 мм
Размер L	30 мм

Технический паспорт

Торцевая заглушка для противопожарного канала PY-ROLINE® Con D BSK I90/E30
Артикульный номер: 7215258

Технические характеристики

Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	3
Исполнение	Слева/справа
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	30
Класс огнестойкости I — кабельный канал	90
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон