Технический паспорт

Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube

Артикульный номер: 7204306



Манжеты полностью заполняются кабелем и монтажными трубами. Для применения внутри помещений. Строительный продукт с маркировкой CE, одобренный в Европе в соответствии с ETA-13/0904 и общим немецким разрешением на строительство Класс огнестойкости до EI120.
Закрывается при помощи пробки из пеноматериала Поверхность герметизируется с помощью защитного покрытия ASX. Система особенно подходит для подпольной прокладки кабеля.
Детали указаны в руководстве по монтажу/допуске.

CE

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	7204306
Тип	CTS-HP200
Обозначение 1	Полуопалубка
Обозначение 2	с внутренним покрытием
Производитель	OBO
Размер	200x116x65mm
Цвет	серый
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	20 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube

Артикульный номер: 7204306

Размеры





Длина	200 мм
Размер B	118 мм
Размер d мин.	106 мм
Размер L	200 мм

Технические характеристики

Огнестойкая конструкция	Прочее
Форма	круглой формы
Для отверстия макс.	165 мм
Для отверстия мин.	125 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Требуются аксессуары	нет