# Технический паспорт

## Проходка с огнестойким покрытием PYROCOMB®, нанесенным с внутренней стороны, диаметр 60 мм. Артикульный номер: 7204290

Проходка с огнестойким покрытием, нанесенным с внутренней стороны, с фиксатором. Внутреннее пространство полностью выкладывается кабелем и электромонтажными трубами. Для применения внутри помещений. Строительный продукт с маркировкой CE, одобренный в Европе в соответствии с ETA-13/0904 и общим немецким разрешением на строительство Класс огнестойкости до EI120.
Проходка закрывается с помощью 2 заглушек Поверхность герметизируется с помощью защитного покрытия ASX.
В некоторых случаях рекомендуется применение с металлической монтажной лентой для надежного крепления проходки в легкой разделительной перегородке Детали указаны в руководстве по монтажу/ допуске.



CE

PVC Поливинилхлорид


### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7204290 |
| Тип | CTS 06150 |
| Обозначение 1 | Оболочка для трубы |
| Обозначение 2 | с внутренним покрытием |
| Производитель | OBO |
| Размер | 51x150mm |
| Цвет | серый |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 17,5 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


# Технический паспорт

## Проходка с огнестойким покрытием PYROCOMB®, нанесенным с внутренней стороны, диаметр 60 мм. Артикульный номер: 7204290

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 150 мм |
| Размер B | 60 мм |
| Размер d мин. | 50,6 мм |
| Размер L | 150 мм |




### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Огнестойкая конструкция | Готовая проходка |
| Форма | круглой формы |
| Для отверстия мин. | 65 мм |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Требуются аксессуары | нет |