Технический паспорт

Проходка с огнестойким покрытием PYROCOMB®, нанесенным с внутренней стороны, диаметр 90 мм. Артикульный номер: 7204296



Проходка с огнестойким покрытием, нанесенным с внутренней стороны, с фиксатором. Внутреннее пространство полностью выкладывается кабелем и электромонтажными трубами. Для применения внутри помещений. Строительный продукт с маркировкой CE, одобренный в Европе в соответствии с ETA-13/0904 и общим немецким разрешением на строительство Класс огнестойкости до EI120.
Проходка закрывается с помощью 2 заглушек Поверхность герметизируется с помощью защитного покрытия ASX.
В некоторых случаях рекомендуется применение с металлической монтажной лентой для надежного крепления проходки в легкой разделительной перегородке Детали указаны в руководстве по монтажу/ допуске.

CE

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	7204296
Тип	CTS 09300
Обозначение 1	Оболочка для трубы
Обозначение 2	с внутренним покрытием
Производитель	OBO
Размер	81x300mm
Цвет	серый
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	54 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Проходка с огнестойким покрытием PYROCOMB®, нанесенным с внутренней стороны, диаметр 90 мм. Артикульный номер: 7204296

Размеры



Длина	300 мм
Размер B	90 мм
Размер d мин.	80,6 мм
Размер L	300 мм



Технические характеристики

Огнестойкая конструкция	Готовая проходка
Форма	круглой формы
Для отверстия макс.	100 мм
Для отверстия мин.	100 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Требуются аксессуары	нет