Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT

Артикульный номер: 6001826



Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков типа GR и GRM.
Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху.
Предназначена для отраслей промышленности, например, машиностроение и производство комплектного оборудования.
С поперечными желобками шириной от 400 мм.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	6001826
Тип	DGRR 200 FT
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для проволочного лотка
Lieferbar ab	01.04.2019
Производитель	OBO
Размер	200x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	152,333 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	4,2201 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT

Артикульный номер: 6001826

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	198 мм
Ширина	7,8 in
Высота	15 мм
Высота	0,59 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	198 мм

Технические характеристики

Вид крепления	защелкиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет