
# Технический паспорт

## Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS

## Артикульный номер: 6001848



Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков типа GR и GRM.
Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху.
Подходит для внутренних помещений без особых требований.

С поперечными желобками шириной от 400 мм.

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 6001848 |
| Тип | DGRR 300 FS |
| Обозначение 1 | Крышка |
| Обозначение 2 | для проволочного лотка |
| Lieferbar ab | 01.04.2019 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 300x3000 |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 3 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 191 кг |
| Единица веса | кг/100 м |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 4,9974 кг CO2e / 1 Метр |

# Технический паспорт

## Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS

## Артикульный номер: 6001848

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 3 000 мм |
| Ширина | 298 мм |
| Ширина | 11,73 in |
| Высота | 15 мм |
| Высота | 0,59 in |
| Толщина листа | 0,75 мм |
| Размер B | 298 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вид крепления | защелкиваемый |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Подходит для проволочного лотка | да |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет |
| Подходит для кабельного лотка | нет |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |