Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS

Артикульный номер: 6001840



Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков типа GR и GRM.
Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху.
Подходит для внутренних помещений без особых требований.

С поперечными желобками шириной от 400 мм.

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6001840
Тип	DGRR 50 FS
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для проволочного лотка
Lieferbar ab	01.04.2019
Производитель	OBO
Размер	50x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	46,333 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,4569 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS

Артикульный номер: 6001840

Размеры





Длина	3 000 мм
Ширина	50 мм
Ширина	1,97 in
Высота	15 мм
Высота	0,59 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	50 мм

Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS

Артикульный номер: 6001840

Технические характеристики

Вид крепления	защелкиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет