
Технический паспорт

Заземляющий болт с крепёжной резьбой

Артикульный номер: 6404006



Клемма заземления для крепления провода выравнивания потенциалов в кабеленесущей системе. Стержень с резьбой M12 со шлицем. Подходит для проводов с поперечным сечением 4–50 мм².

CuZn 37 Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	6404006
Тип	EKL 25 M6
Обозначение 1	Клемма заземления
Обозначение 2	с крепежной резьбой M6
Производитель	OBO
Размер	4-50mm²
Цвет	латунный
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0778 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

Размер L	0,87 in
Размер L	22 мм
Размер l	8 мм

Технический паспорт

Заземляющий болт с крепёжной резьбой

Артикульный номер: 6404006

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Резьба	M6
С аксессуарами для установки винтов	нет
Поперечное сечение	50 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	самостоятельный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Размер под ключ	18
Вид соединения	С выступом / просверленным отверстием