Технический паспорт

Огнестойкий пеноблок PYROPLUG® Block

Артикульный номер: 7202505



Мягкий, прочный эластичный пеноблок для кабельных и комбинированных проходок. Возможна продольная и поперечная установка для достижения различных классов огнестойкости. Может сочетаться с 2-компонентной огнестойкой пеной PYROSIT ® NG. Может использоваться в массивных потолках и стенах, а также в легких перегородках. Для применения внутри помещений. Имеет маркировку CE в соответствии с ETA-15/0803 для применений с огнестойкостью до 120 минут.
Подробную информацию можно найти в разрешительных документах. Необходимо предохранять блоки от попадания воды для гарантии надежного вспенивания в случае пожара. Допускается покрытие стандартным силиконом.

CE

Эластичный пеноматериал с закрытыми порами

Исходные данные


Артикульный номер	7202505
Тип	FBA-B200-14
Обозначение 1	Пеноблок
Обозначение 2	уплотняющаяся
Производитель	OBO
Размер	200x144x60mm
Цвет	коричневый
Материал	Эластичный пеноматериал с закрытыми порами
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	44,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Огнестойкий пеноблок PYROPLUG® Block

Артикульный номер: 7202505

Размеры



Длина	200 мм
Ширина	144 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Огнестойкая конструкция	Пеноблоки
Форма	Прямоугольной формы
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Требуются аксессуары	да