# Технический паспорт

## Вакуумный огнестойкий пеноблок PYROPLUG®

## Артикульный номер: 7202515



Вакуумированная конструкция пеноблока FBA-B200-14 для простой заделки оставшихся зазоров в комбинированной проходке PYROPLUG® Block. После разрезания пленки вакуумный блок вновь расширяется до своего первоначального размера. Возможно применение с пленкой и без нее. Для применения внутри помещений.

CE

Эластичный пеноматериал с закрытыми порами

### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7202515 |
| Тип | FBA-BV200-14 |
| Обозначение 1 | Вакуумный блок |
| Обозначение 2 | уплотняющаяся |
| Производитель | OBO |
| Размер | 200x144x25mm |
| Цвет | коричневый |
| Материал | Эластичный пеноматериал с закрытыми порами |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 40 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

### Размеры







| | |
|---|---|
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 144 мм |
| Высота | 25 мм |

# Технический паспорт

## Вакуумный огнестойкий пеноблок PYROPLUG®

## Артикульный номер: 7202515

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Огнестойкая конструкция | Пеноблоки |
| Форма | Прямоугольной формы |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Требуются аксессуары | да |