
Технический паспорт

Огнестойкая оболочка PYROPLUG® Shell

Артикульный номер: 7202624



Оболочка трубы для кабельной проходки, состоящая из цельной жесткой муфты трубы и двух мягких пробок диаметром 50 мм. Необходимо предохранять муфту трубы и пробки от попадания воды для гарантии надежного вспенивания в случае пожара. Для применения внутри помещений.
Огнестойкие оболочки FBA-D для труб, огнестойкие заглушки FBA-DS, огнестойкая шпатлевка FBA-M, комплект аксессуаров FBA-D-BS, настенная табличка.



Эластичный пеноматериал с закрытыми порами

Исходные данные


Артикульный номер	7202624
Тип	FBA-D100
Обозначение 1	Огнестойкая проходка
Производитель	OBO
Размер	Ø78x100mm
Цвет	красный
Материал	Эластичный пеноматериал с закрытыми порами
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	15,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт


Огнестойкая оболочка PYROPLUG® Shell

Артикульный номер: 7202624

Размеры



Длина	100 мм
Ширина	78 мм
Размер L	100 мм



Технические характеристики

Огнестойкая конструкция	Огнестойкие сборные рамки
Форма	круглой формы
Для отверстия макс.	100 мм
Для отверстия мин.	78 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Требуются аксессуары	да