
Технический паспорт

Болт с потайной головкой для огнестойкого короба PYROLINE® Con
Артикульный номер: 7215400



Болт с потайной головкой в качестве запасной части для огнестойкого короба PYROLINE® Con, для крепления крышки, заглушки, соединителя для настенного монтажа и удваивающего элемента с толщиной пластины не более 30 мм.

I90 E30

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные


Артикульный номер	7215400
Тип	KSS 4.0x55
Обозначение 1	Винт с потайной головкой
Обозначение 2	для PYROLINE Con
Производитель	OBO
Размер	4,0x55
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,34 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Болт с потайной головкой для огнестойкого короба PY-ROLINE® Con

Артикульный номер: 7215400

Размеры



Размер	4,0 x 55
Длина	55 мм

Технические характеристики

Резьба	M4
Метрическая резьба	4
Форма головки	Потайная головка
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Винтовая система	Phillips PH