
Технический паспорт

Болт с потайной головкой для огнестойкого короба PYROLINE® Con
Артикульный номер: 7215412



Винт с потайной головкой в качестве замены для противопожарного канала PYROLINE® Con, для крепления крышки, заглушки, соединителя для настенного монтажа и удваивающего элемента с толщиной пластины не более 40–60 мм.

I120 E90

St	Сталь
G	гальванически оцинкованный


Исходные данные

Артикульный номер	7215412
Тип	KSS 4.5x80
Обозначение 1	Винт с потайной головкой
Обозначение 2	для PYROLINE Con
Производитель	OBO
Размер	4,5x80
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Болт с потайной головкой для огнестойкого короба PY-ROLINE® Con
Артикульный номер: 7215412

Размеры



Размер	4,5 x 80
Длина	80 мм

Технические характеристики

Резьба	M4,5
Метрическая резьба	4,5
Форма головки	Потайная головка
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Винтовая система	Phillips PH