Технический паспорт

Боковой соединитель A2

Артикульный номер: 6016367

Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.
В комплект поставки входят болты типа FRS M6 x 20.

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016367
Тип	K 11 262 A2
Обозначение 1	Боковой соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x40
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3302 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Боковой соединитель A2

Артикульный номер: 6016367

Размеры



Размер	60 x 40
Длина	60 мм
Ширина	40 мм
Ширина	1,57 in
Высота	24 мм
Высота	0,94 in

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс.	4,9 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	3,9 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Вид соединения	Болтовой соединитель