Технический паспорт

Огнестойкая изоляционная лента для металлических труб

Артикульный номер: 7202308



Маты из минеральной ваты с кашированием алюминиевой фольгой для линейной изоляции медных и стальных труб. Крепление линейной изоляции обвязочной проволокой и герметизация стыков алюминиевой клейкой лентой.

Подходит для применения в следующих системах:
Огнестойкий раствор PYROMIX®
Огнестойкая пена PYROSIT® NG
Огнестойкая мягкая перегородка PYROPLATE® Fibre
Огнестойкие пеноблоки PYROPLUG® Block

Класс строительных материалов EN 13501 - A1 негорючие; температура плавления ≥ 1000 °C

Минеральные волокна

Исходные данные


Артикульный номер	7202308
Тип	MIW-MA
Обозначение 1	Минеральная вата
Обозначение 2	для изоляции
Производитель	OBO
Размер	6100x500x30
Цвет	зеленый
Материал	Минеральные волокна
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	1010 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Огнестойкая изоляционная лента для металлических труб

Артикульный номер: 7202308

Размеры



Длина	6 100 мм
Длина	6,1 м
Ширина	500 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Форма поставки	Рулон
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да