# Технический паспорт

## Огнестойкий раствор PYROMIX® MSX в ведре

## Артикульный номер: 7206058




Огнестойкий раствор для комбинированных кабельных проходок в монолитных стенах и перекрытиях. Для нанесения с помощью помпы и пресса или вручную. Из 10 кг сухого цементного раствора при добавлении примерно 3 литров воды получается около 10 литров готовой к применению массы. Для применения внутри помещений.
Сухой строительный раствор рекомендуется хранить в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 12 месяцев.

CE

Специальный раствор

### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 7206058 |
| Тип | MSX-E1 |
| Обозначение 1 | Огнестойкий раствор |
| Обозначение 2 | для комбинированных проходок |
| Производитель | OBO |
| Размер | 10kg |
| Цвет | серый |
| Материал | Специальный раствор |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1000 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 6,9955 кг CO2e / 1 Шт. |

# Технический паспорт

## Огнестойкий раствор PYROMIX® MSX в ведре

## Артикульный номер: 7206058

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Огнестойкая конструкция | Огнестойкий раствор |
| Форма | круглой формы |
| Содержание | 10 кг |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Требуются аксессуары | да |