Технический паспорт

Огнестойкий раствор PYROMIX® MSX в бумажном пакете

Артикульный номер: 7206104



Огнестойкий раствор для комбинированных кабельных проходок в монолитных стенах и перекрытиях. Для нанесения с помощью помпы и пресса или вручную. Из 20 кг сухого цементного раствора при добавлении примерно 6 литров воды получается около 20 литров готовой к применению массы. Для применения внутри помещений.
Сухой строительный раствор рекомендуется хранить в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 12 месяцев.

CE

Специальный раствор

Исходные данные

Артикульный номер	7206104
Тип	MSX-S1
Обозначение 1	Огнестойкий раствор
Обозначение 2	для комбинированных проходок
Производитель	OBO
Размер	20kg
Цвет	серый
Материал	Специальный раствор
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2000 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	13,991 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Огнестойкий раствор PYROMIX® MSX в бумажном пакете

Артикульный номер: 7206104

Технические характеристики

Огнестойкая конструкция	Огнестойкий раствор
Форма	Прочее
Содержание	20 кг
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Требуются аксессуары	нет