
Технический паспорт

Разделительная полочка OKB

Артикульный номер: 7403841

Разделительная полочка для монтажа в основании кабельного канала.



CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7403841
Тип	OKB TW 85240
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Для кабельного канала OKB
Производитель	OBO
Размер	56x240
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	13,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3604 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Разделительная полочка OKB

Артикульный номер: 7403841

Размеры



Длина	240 мм
Ширина	15 мм
Высота	56 мм

Технические характеристики

Исполнение	L-образный профиль
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Крепление перегородки_удалить	stecken
Крепление перегородки	вставить