Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M12 F

Артикульный номер: 6418295

Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и 2 подкладными шайбами.



CE

St	Сталь
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6418295
Тип	SKS 12x100 F
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с гайкой и шайбы
Производитель	OBO
Размер	M12x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	11,595 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,287 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M12 F

Артикульный номер: 6418295

Размеры



Длина	100 мм
Размер d	0,47 in
Размер d	12 мм
Размер L	3,93 in
Размер L	100 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M 12 x 100
Метрическая резьба	12
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	100 мм
Шаг резьбы	1,75 мм
Форма головки	Шестигранник (гексагональный)
с фланцем	нет
С гайкой	да
С подкладной шайбой	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Размер под ключ	19
Винтовая система	Шестигранник (гексагональный)
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет