Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M12 F

Артикульный номер: 6418287



Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и 2 подкладными шайбами.

CE

St	Сталь
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6418287
Тип	SKS 12x80 F
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Обозначение 2	с гайкой и шайбы
Производитель	OBO
Размер	M12x80
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	10 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2559 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Винт с шестигранной головкой M12 F

Артикульный номер: 6418287

Размеры



Длина	80 мм
Размер d	0,47 in
Размер d	12 мм
Размер L	3,14 in
Размер L	80 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M 12 x 80
Метрическая резьба	12
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	80 мм
Шаг резьбы	1,75 мм
Форма головки	Шестигранник (гексагональный)
с фланцем	нет
С гайкой	да
С подкладной шайбой	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Размер под ключ	19
Винтовая система	Шестигранник (гексагональный)
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет