
Технический паспорт

Манжета для трубы PYROCOMB® с 4 крепежными накладками

Артикульный номер: 7202204



Манжета для горючих труб.
Огнестойкое оборудование в корпусе из листовой стали плотно закрывает в случае пожара выгорающие трубы из термопласта с помощью высокого давления пены. Для применения внутри помещений. Крепление с помощью дюбелей или стержней с резьбой M6 до размера 75, для последующих размеров — M8.


CE

Уплотнительный строительный материал

Исходные данные

Артикульный номер	7202204
Тип	TCX-063
Обозначение 1	Манжета для труб
Обозначение 2	для воспламеняемых труб
Производитель	OBO
Размер	Ø63mm
Цвет	серый
Материал	Вспенивающийся строительный материал
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	15,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	94 мм
Ширина	94 мм
Высота	26 мм
Размер d	67 мм
Размер d мин.	94 мм
Размер h	26 мм

Технический паспорт

Манжета для трубы PYROCOMB® с 4 крепежными накладками

Артикульный номер: 7202204

Технические характеристики

Форма	круглой формы
Для труб диаметром макс.	65 мм
Для труб диаметром мин.	63 мм
Запорная манжета	Без резьбы
С крепежным материалом	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Требуются аксессуары	да