
Технический паспорт

Манжета для трубы PYROCOMB® с 6 крепежными накладками

Артикульный номер: 7202209



Манжета для горючих труб.
Огнестойкое оборудование в корпусе из листовой стали плотно закрывает в случае пожара выгорающие трубы из термопласта с помощью высокого давления пены. Для применения внутри помещений. Крепление с помощью дюбелей или стержней с резьбой M8.


CE

Уплотнительный строительный материал

Исходные данные

Артикульный номер	7202209
Тип	TCX-140
Обозначение 1	Манжета для труб
Обозначение 2	для воспламеняемых труб
Производитель	OBO
Размер	Ø140mm
Цвет	серый
Материал	Вспенивающийся строительный материал
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	106 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	200 мм
Ширина	200 мм
Высота	40 мм
Размер d	144 мм
Размер d мин.	200 мм
Размер h	40 мм

Технический паспорт

Манжета для трубы PYROCOMB® с 6 крепежными накладками

Артикульный номер: 7202209

Технические характеристики

Форма	круглой формы
Для труб диаметром макс.	142 мм
Для труб диаметром мин.	140 мм
Запорная манжета	Без резьбы
С крепежным материалом	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Требуются аксессуары	да