
Технический паспорт

Манжета для трубы PYROCOMB® с 8 крепежными накладками

Артикульный номер: 7202212

Манжета для горючих труб.
Огнестойкое оборудование в корпусе из листовой стали плотно закрывает в случае пожара выгорающие трубы из термопласта с помощью высокого давления пены. Для применения внутри помещений. Крепление с помощью дюбелей или стержней с резьбой M8.



CE

Уплотнительный строительный материал

Исходные данные


Артикульный номер	7202212
Тип	TCX-180
Обозначение 1	Манжета для труб
Обозначение 2	для воспламеняемых труб
Производитель	OBO
Размер	Ø180mm
Цвет	серый
Материал	Вспенивающийся строительный материал
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	175 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Манжета для трубы PYROCOMB® с 8 крепежными накладками

Артикульный номер: 7202212

Размеры



Длина	264 мм
Ширина	264 мм
Высота	40 мм
Размер d	184 мм
Размер d мин.	264 мм
Размер h	40 мм

Технические характеристики

Форма	круглой формы
Для труб диаметром макс.	182 мм
Для труб диаметром мин.	180 мм
Запорная манжета	Без резьбы
С крепежным материалом	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Требуются аксессуары	да