Технический паспорт

Нижняя часть V20 и V25, 2-полюсная, с телесигнализацией

Артикульный номер: 5096316



V 20-C/U...: Нижняя часть.
• Подходит для V 25-B + C или V 20-C
• C функциональной телесигнализацией (беспотенциальный переключающий контакт)
• Поставляется предварительно смонтированной и готовой к подключению

Исходные данные


Артикульный номер	5096316
Тип	V20-C U-2 FS
Обозначение 1	Нижняя часть V20 и V25
Обозначение 2	с дистанц сигнализацией
Производитель	OBO
Размер	3-polig
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	22 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,7319 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Нижняя часть V20 и V25, 2-полюсная, с телесигнализацией

Артикульный номер: 5096316

Размеры



Технические характеристики

Исполнение	2-полюсный с FS; основание
Исполнение	2
Монтажная ширина в единицах шкалы (TE, 17,5 мм)	3
Рабочая температура, макс.	80 C
Рабочая температура, мин.	-40 C
Дистанционная сигнализация	да
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс.	35 мм²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/ многопроволочный) мин.	2,5 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP20
Сигнализация на приборе	отсутствует
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C