Технический паспорт

Нижняя часть V20 и V25, 3-полюсная +NPE, с телесигнализацией

Артикульный номер: 5095859




V 20-C/U...: Нижняя часть.

- Подходит для использования с V 25-B+C, V 20-C и C 25-B+C
- С функциональной телесигнализацией (беспотенциальным переключающим контактом)
- Поставляется предварительно смонтированной и готовой к подключению
- С защитой от неправильного соединения
- Для сетей TN и TT
- С маркированными подсоединениями

Исходные данные

Артикульный номер	5095859
Тип	V20-C U-3+NPE-FS
Обозначение 1	Нижняя часть V20 и V25
Обозначение 2	с дистанц сигнализацией и NPE
Производитель	OBO
Размер	3+NPE+FS
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	34 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,16 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Нижняя часть V20 и V25, 3-полюсная +NPE, с телесигнализацией

Артикульный номер: 5095859

Технические характеристики

Исполнение	3-полюсный в комплекте с NPE и FS; нижняя часть
Исполнение	3+N/PE
Монтажная ширина в единицах шкалы (TE, 17,5 мм)	5
Рабочая температура, макс.	80 C
Рабочая температура, мин.	-40 C
Дистанционная сигнализация	да
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс.	35 мм²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин.	2,5 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP20
Сигнализация на приборе	отсутствует
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C