Технический паспорт

Нижняя часть V20 и V25, 4-полюсная, с телесигнализацией

Артикульный номер: 5096332



V 20-C/U...: Нижняя часть.
• Подходит для V 25-B + C или V 20-C
• С функциональной телесигнализацией (беспотенциальный переключающий контакт)
• Поставляется предварительно смонтированной и готовой к подключению

Исходные данные

Артикульный номер	5096332
Тип	V20-C U-4 FS
Обозначение 1	Нижняя часть V20 и V25
Обозначение 2	с дистанц сигнализацией
Производитель	OBO
Размер	4-polig
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	34 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,2318 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Нижняя часть V20 и V25, 4-полюсная, с телесигнализацией

Артикульный номер: 5096332

Технические характеристики

Исполнение	4-полюсный в комплекте с FS; нижняя часть
Исполнение	4
Монтажная ширина в единицах шкалы (TE, 17,5 мм)	5
Рабочая температура, макс.	80 C
Рабочая температура, мин.	-40 C
Дистанционная сигнализация	да
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс.	35 мм²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/ многопроволочный) мин.	2,5 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP20
Сигнализация на приборе	отсутствует
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C