Технический паспорт

Соединительный элемент isCon®

Артикульный номер: 5408023



- для токоотвода isCon® Premium-Leitung
- винтовое соединение
- в комплект входят термоусадочный шланг и шестигранный ключ
- протестирован током до 200 кА (класс молниезащиты I)

A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	5408023
Тип	isCon con PRE
Обозначение 1	Соединительный элемент
Обозначение 2	для isCon Premium
Производитель	OBO
Размер	Ø23mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	21,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,9717 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Соединительный элемент isCon®

Артикульный номер: 5408023

Размеры



Размер d мин.	28 мм

Технические характеристики

Токопроводящая способность	H2/200 кА
Посадка	23 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Диапазон зажима макс.	23 мм