

# Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки EP, ширина 1 модуль, с прямым выводом

Артикульный номер: 6119236



Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и шторками, для установки 2 гнездовых телекоммуникационных модулей RJ45. Установочный размер изделия: 45x45 мм. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа. В корпусе EP расположена специальная пластина для непрямого монтажа модулей. Корпус компьютерной розетки типа EP подходит для следующих модулей: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine. Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.

PC Поликарбонат

## Исходные данные

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6119236                             |
| Тип                                                        | DTG-2EP AL1                         |
| Обозначение 1                                              | Корпус компьютерной розетки         |
| Обозначение 2                                              | для 2 телеком. модулей типа EP      |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | 45x45mm                             |
| Цвет                                                       | алюминиевый лак                     |
| Материал                                                   | Поликарбонат                        |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода                                            | Шт.                                 |
| Масса                                                      | 1,1 кг                              |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,1811 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки EP, ширина 1 модуль, с прямым выводом


Артикульный номер: 6119236



## Размеры



|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 45 мм |



## Технические характеристики

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Конструкция поверхности                   | матовый                                       |
| Вид крепления                             | einrasten                                     |
| Поле для маркировки                       | с полем для надписи                           |
| Не содержит галогенов                     | да                                            |
| Откидная крышка                           | нет                                           |
| Клеммная колодка                          | нет                                           |
| С маркировкой                             | нет                                           |
| С пылезащитой                             | да                                            |
| Монтажное отверстие                       | Тип EP                                        |
| Вид защиты                                | IP20                                          |
| Глубина                                   | 9 мм                                          |
| Несущее кольцо                            | нет                                           |
| Прозрачный                                | нет                                           |
| Применение                                | Встраиваемый телекоммуникационный соединитель |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | нет                                           |
| Сводка                                    | Основной элемент с центральной накладкой      |