

Серия распределительных коробок WIN для монтажа в бетонных стенах



... для тех, кто хочет работать эффективно!

- Соединение коробок запатентованным байонетом
- Может соединяться с обеих сторон
- Резьбовые вкладыши 4x3
- Доступно в типовом и воздухонепроницаемом исполнении



Выбор принадлежностей

Quick-Fix



Посадка на гипс и на клей — это вчерашний день!

Уплотнительная вставка



...на смену стандартным монтажным коробкам для скрытой установки приходят воздухонепроницаемые изделия.

Сигнальная крышка



...защищает и закрывает монтажные коробки при нанесении штукатурки.

Информацию о других монтажных коробках для скрытой установки серии WIN, а также о соответствующих принадлежностях можно найти на сайте win-series.com/kz



Серия распределительных коробок WIN для монтажа в бетонных стенах



Монтажная коробка для скрытой установки 46,
арт. № 2003700



Тип	Высота мм	Количество вводов	Труба Ø	Цвет	Упаковка Шт.
UG 46	46	7	20/25 мм	глубокий черный	25

Монтажная/соединительная коробка для скрытого монтажа 66,
арт. № 2003702



Тип	Высота мм	Количество вводов	Труба Ø	Цвет	Упаковка Шт.
UG 66	66	11	20/25 мм	глубокий черный	25

Монтажная коробка для скрытой установки 46, воздухо-непроницаемая,
арт. № 2003706



Тип	Высота мм	Количество вводов	Труба Ø	Цвет	Упаковка Шт.
UG 46-L	46	8	20/25 мм	глубокий черный/серо-голубой	25

Монтажная/соединительная коробка для скрытого монтажа 66, воздухо-непроницаемая
арт. № 2003708



Тип	Высота мм	Количество вводов	Труба Ø	Цвет	Упаковка Шт.
UG 66-L	66	14	20/25 мм	глубокий черный/серо-голубой	25

Коробка для вывода для скрытой установки,
арт. № 2003732



Тип	Высота мм	Количество вводов	Труба Ø	Цвет	Упаковка Шт.
UG 30-WA-D	35	4	20 мм	глубокий черный	25

Quick-Fix
арт. № 2003740



Тип	Диаметр, мм	Цвет	Упаковка Шт.
ZU 60-QF	60	красный	25

Сигнальная крышка для монтажных коробок для скрытой установки, одинарная
арт. № 2003760



Тип	Цвет	Упаковка Шт.
ZU 60-SD	красный	50

Уплотнительная вставка для монтажной коробки,
арт. № 2003719



Тип	Количество Вводы	Вид вводов	Цвет	Упаковка Шт.
ZA 60-DE	8	8 x Ø 1-4 мм	серый	10



Убедитесь в простоте и скорости монтажа сами!

Узнайте больше здесь:

