

# Таблица выбора пластиковых напольных лючков серии GES от OBO Bettermann для бетонных полов

## 1 Выбор размера лючка



Лючок на 3 розетки + 1 подрозетник  
| арт. 7405116 + арт. 7408723



на 6 розеток + 2 подрозетника  
| арт. 7405145 + арт. 7408723



на 9 розеток + +3 подрозетника  
| арт. 7405321+ арт. 7408723



на 12 розеток + +3 подрозетника  
| арт. 7405083 + арт. 7408727

## 2 Выбор монтажного основания



Основание на 3 постовой лючок  
| арт. 7428062



Основание на 6 постовой лючок  
| арт. 7400349



Основание на 9 постовой лючок  
| арт. 7400351



Основание на 12 постовой лючок  
| арт. 7400353

## 3 Выбор наполнения лючка (розетки)



Розетка 2K + 3 белая  
| арт. 6120072



Розетка 2K + 3 красная  
| арт. 6120078



Инф. Модуль 5 кат.  
5 cat. | арт. 6117337



Инф. модуль 6 кат.  
6 cat. | арт. 6117341



Лицевая панель для модулей  
| арт. 6119292



USB-зарядное устройство  
| арт. 6105300



HDMI-розетка  
| арт. 6104802



VGA-розетка  
| арт. 6104610

# Таблица выбора пластиковых напольных лючков серии GES от OBO Bettermann

## 1 Определить тип пола



Бетонная стяжка  
(нужны монтажные основания)



Двойные или фальшполы

Монтажные основания не требуются

## 2 Выбрать тип основания



Основание UZD | арт. 7410030



Основание UDSSD (подробная информация о них на обратной стороне таблицы)

## 3 Выбрать размер лючка и количество подрозетников



Лючок на 3 розетки | арт. 7405116  
1 подрозетник | арт. 7408723



лючок на 6 розеток | арт. 7405145  
2 подрозетника | арт. 7408723



лючок на 9 розеток | арт. 7405321  
3 подрозетника | арт. 7408723



лючок на 12 розеток | арт. 7405083  
3 подрозетника | арт. 7408727


## 4 Выбрать соответствующую по размеру крышку к основанию



Крышка на 3 постовый лючок  
| арт. 7400455



Крышка на 6 постовый лючок  
| арт. 7400459



Крышка на 9 постовый лючок  
| арт. 7400463



Крышка на 12 постовый лючок  
| арт. 7400467

Техническая поддержка:

Тел: +7 (727) 225 14 14  
info@obo-bettermann.kz  
www.obo-bettermann.kz