



Кабельные короба Rapid 45-2



Именно то, что Вам нужно!

Одна система, множество возможностей: новые кабельные короба Rapid 45-2 для монтажа электроустановочных изделий ОБО серий Modul 45 и Modul 45connect.




Совершенная форма.
Пластиковый
кабельный
короб Rapid 45-2

Пластиковый кабельный короб Rapid 45-2 объединяет в себе эстетику и функциональность. Это идеальное решение для прокладки кабеля в офисном помещении.

Изысканный стиль.
Алюминиевый
кабельный короб
Rapid 45-2

Высокое качество материала
плюс продуманность формы -
формула изысканного стиля.
Элегантный внешний вид опти-
мально дополняет техническое
совершенство кабельного коро-
ба из алюминия.



Полезное сечение и количество проводов

Новое поколение кабельных коробов Rapid 45 - это гармония симметрии форм, равномерности цвета и технического совершенства. Благодаря практичным фасонным деталям Вы легко установите кабельный короб в любом офисе или производственном помещении. Четыре варианта размера предоставляют разнообразные возможности применения кабельного короба.

ПВХ



Алюминий



Монтаж устройств



Розетки, выключатели и другие механизмы системы Modul 45 и Modul 45connect одним движением руки устанавливаются в профиль короба. Компактная система обеспечивает простой монтаж устройств.



Откройте для
себя кабельный
короб Rapid 45-2



OBO
BETTERMANN

Эффективный монтаж

Система Modul 45

Идеальное дополнение к кабельным коробам

Rapid 45-2: Электроустановочные устройства серии Modul 45. Выключатели, розетки, системы передачи данных просто защелкиваются в нужном месте.

Затраты при установке, демонтаже и замене устройств по сравнению с предыдущими системами существенно ниже. Это идеальное сочетание современного изящного дизайна и экономичного монтажа.



Одна система - множество решений

Благодаря единым размерам и богатству выбора компонентов и аксессуаров Вы можете использовать систему Modul 45 в самых различных областях. Программа электроустановочных изделий соответствует различным международным и российским стандартам.

Монтаж в одно движение



Щелчок

Система Modul 45connect

Система Modul 45connect привлекает своими инновационными штекерными и гнездовыми адаптерами и возможностью использовать эту систему в самых разных областях. Новая функция - это соединение розеток специальными штекерами. Без дополнительных затрат на кабель можно создать комбинации многопостовых розеток. Допускается комбинация максимально с двумя соединительными штекерами. Возможно создание многопостовых розеток (от 4 до 9 постов).



Гибкость, продуманная до мелочей. Rapid 45-2 ПВХ

Классический электроустановочный короб для монтажа в офисных помещениях. Откройте для себя все разнообразие коробов Rapid 45-2.



Множество решений

Система коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 из пластика поставляется как в светло-сером, так и белоснежном цвете. Для заказа доступны четыре размера короба.


- RAL 9010 белоснежный
- RAL 7035 светло-серый

Доступные размеры (глубина короба x высота короба)

- 53 x 100 мм, одинарный
- 53 x 130 мм, двойной
- 53 x 165 мм, двойной
- 53 x 160 мм, тройной

Быстрая установка

Соединители для коробов и накладки на стык обеспечивают простой монтаж.



Фасонные детали



Для безупречного монтажа в линейке ОБО Беттерманн существует большой выбор фасонных деталей, например, внутренние углы, плоские углы и Т-образные секции. Фасонные детали подходят как для систем из ПВХ, так и для систем из алюминия.

Благородный дизайн. Rapid 45-2 из алюминия.

Алюминиевый кабельный короб Rapid 45 - это классика в обстановке офиса

Фасонные детали

Фасонные детали, такие как внутренний угол, внешний угол и Т-образное соединение делают монтаж идеальным.



Множество решений

Кабельный короб Rapid 45-2 из алюминия поставляется с анодированной поверхностью или с порошковым покрытием белого цвета. По запросу короб может быть поставлен в других цветах. К заказу доступно три типоразмера.

- Анодированный
- RAL 9010 белоснежный


Доступные размеры (глубина короба x высота короба)

- 53 x 100 мм, одинарный
- 53 x 130 мм, двойной
- 53 x 165 мм, двойной



Инновационная крышка

Новая крышка состоит из базового пластикового и основного алюминиевого профиля. Благодаря этому нет необходимости дополнительно проводить защитные мероприятия. Монтаж и демонтаж конструкций осуществляется легко и быстро.




Анодированная поверхность

При анодировании на поверхности металла создается оксидная пленка путем анодной поляризации в проводящей среде. Благодаря этому создается твердая и ровная поверхность. В отличие от других методов обработки в данном случае не применяются никакие другие материалы. Металлическая основа алюминия сохраняется. Кроме того, этот процесс предохраняет металл от коррозии.

Инновации в деталях

Кабельный короб Rapid 45-2 объединяет в себе современный дизайн и высокое качество материалов. Фасонные детали подходят как к системам из пластика, так и к системам из алюминия.



ПВХ

1. Современный дизайн


Быстрая и простая установка, функциональность и современный дизайн. Это является главными приоритетами нового поколения коробов Rapid 45-2.

2. Дополнительные варианты размеров

Существует большое разнообразие размеров системы кабельных коробов Rapid 45-2. Кроме стандартной высоты короба 100 мм и 165 мм есть дополнительная высота 130 мм.

3. Инновационные фасонные детали

Новые фасонные детали расширяют возможности системы Rapid 45-2. Новые крышки для T-образного соединения обеспечивают быстрый монтаж. Они осуществляют подвод питания в канал WDK 40060 или кабельный короб Rapid 45-2.



4. Монтаж без инструментов

Идеальный партнер для Rapid 45-2: Электроустановочные механизмы Modul 45 и Modul 45connect. Электроустановочные механизмы просто устанавливаются в системные отверстия размером 45 мм на фронтальной стороне короба. Снятие изоляции и подключение к проводке больше не требуется, если Вы используете Modul 45connect

5. Одна система

Короб Rapid 45-2 из ПВХ и короб Rapid 45-2 из алюминия имеют одинаковые размеры. Такая стандартизация упрощает комбинирование отдельных частей системы.

6. Многообразие решений


Выключатели, розетки, системы передачи данных: благодаря электроустановочным изделиям серии Modul 45 и Modul 45connect возможно подобрать любое решение для разных задач.

Качество в каждой детали

Кабельный короб Rapid 45-2 из анодированного алюминия является идеальным для монтажа в офисных помещениях. Высоким качеством обладают все детали системы.

Алюминий





Обзор системы кабельных коробов Rapid 45-2 GK из пластика



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГК53100	Кабельный короб	Соединитель и накладка на стык	Накладка на стык	Внешний угол (нерегулируемый)	Внешний угол (регулируемый)	Плоский угол	Крышка плоского угла	Внутренний угол (нерегулируемый)	Внутренний угол (регулируемый)	Т-образное соединение	Т-образное соединение для кабельного короба WDK	Заглушка	Разделительная перегородка
Глубина короба 53 мм, Высота короба 100 мм	6113 00 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 04 0	6113 05 0	6113 08 0	6113 09 0	6113 06 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 31 0	6113 11 0	6113 29 0
ГК53130	Кабельный короб	Соединитель и накладка на стык	Накладка на стык	Внешний угол (нерегулируемый)	Внешний угол (регулируемый)	Плоский угол	Крышка плоского угла	Внутренний угол (нерегулируемый)	Внутренний угол (регулируемый)	Т-образное соединение	Т-образное соединение для кабельного короба WDK	Заглушка	Разделительная перегородка
Глубина короба 53 мм, Высота короба 130 мм	6113 20 0	6113 21 0	6113 03 0	6113 22 0	6113 23 0	6113 26 0	6113 27 0	6113 24 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 32 0	6113 28 0	6113 29 0
ГК53165	Кабельный короб	Соединитель и накладка на стык	Накладка на стык	Внешний угол (нерегулируемый)	Внешний угол (регулируемый)	Плоский угол	Крышка плоского угла	Внутренний угол (нерегулируемый)	Внутренний угол (регулируемый)	Т-образное соединение	Т-образное соединение для кабельного короба WDK	Заглушка	Разделительная перегородка
Глубина короба 53 мм, Высота короба 165 мм	6113 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 41 0	6113 42 0	6113 45 0	6113 46 0	6113 43 0	6113 44 0	6113 31 0	6113 31 0	6113 47 0	6113 29 0
	611340 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 41 2	6113 42 2	6113 45 2	6113 46 2	6113 43 2	6113 44 2	6113 31 2	6113 31 2	6113 47 2	6113 29 0

Цвета: белоснежный светло-серый Все системы кабельных коробов Вы найдете в основном каталоге продукции ОБО Беттерманн.

Обзор системы кабельных коробов Rapid 45-2 GA из алюминия



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GA53100												
Глубина короба 53 мм, Высота короба 100 мм	6112 40 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 42 3	6113 05 4	6112 44 3	6113 09 4	6112 43 3	6113 07 4	6113 10 4	6113 11 4	6113 29 0
GA53130												
Глубина короба 53 мм, Высота короба 130 мм	6112 50 3	6113 21 4	6113 03 4	6112 51 3	6113 23 4	6112 53 3	6113 27 4	6112 52 3	6113 25 4	6113 30 4	6113 28 4	6113 29 0
GA53165												
Глубина короба 53 мм, Высота короба 165 мм	6112 60 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 61 3	6113 42 4	6112 63 3	6113 46 4	6112 62 3	6113 44 4	6113 48 4	6113 47 4	6113 29 0

Цвета: белоснежный анодированная поверхность Все системы кабельных коробов Вы найдете в основном каталоге продукции ОБО Беттерманн.

ОБО Беттерманн
117246, Москва,
Научный проезд, д. 19, офис №1

Техническая поддержка
тел.: +7 (495) 510 22 37
факс: +7 (495) 510 22 38
e-mail: obo.office@obo.com.ru

www.obocom.ru

Building Connections

