

Серия распределительных коробок WIN

для полых стен



... для тех, кто хочет работать эффективно!



- «Умные» компоненты
- Большой соединительный туннель
- Резьбовые вкладыши 2x3
- Доступно в типовом и воздухонепроницаемом исполнении

Всегда соответствующие принадлежности

Соединительный штуцер



Всегда входят в объем поставки.

Уплотнительная вставка



...на смену стандартным монтажным коробкам для полых стен приходят воздухонепроницаемые изделия.

Крепление для тонкой облицовки



Для выравнивания пустот между монтажными коробками для полых стен и стеной с тонкой облицовкой.

Информацию о других монтажных коробках для полых стен серии WIN, а также о соответствующих принадлежностях можно найти на сайте win-series.com/kz



Серия распределительных коробок WIN

для полых стен



Монтажная коробка для полых стен 35,
арт. № 2003800



Тип	Фрезерованное отверстие Ø	Подходит для Панели толщиной мм	Высота мм	Количество вводов	Цвет	Упаковка Шт.
HG 35	68	5-28	35	6	Оранжевый	25

Монтажная коробка для полых стен 47,
арт. № 2003802



Тип	Фрезерованное отверстие Ø	для Панели толщиной мм	Высота мм	Количество вводов	Труба Ø мм	Цвет	Упаковка Шт.
HG 47	68	5-40	47	6	20/25	Оранжевый	25

Монтажная коробка для полых стен 61,
арт. № 2003804



Тип	Фрезерованное отверстие Ø	Подходит для Панели толщиной мм	Высота мм	Количество вводов	Труба Ø мм	Цвет	Упаковка Шт.
HG 61	68	5-40	61	10	20/25	Оранжевый	25

Монтажные коробки для полых стен 47,
воздухонепроницаемые, арт. № 2003806



Тип	Фрезерованное отверстие Ø	Подходит для Панели толщиной мм	Высота мм	Количество вводов	Труба Ø мм	Цвет	Упаковка Шт.
HG 47-L	68	5-40	47	6	20/25	оранжевый/серый	25

Монтажная коробка для полых стен 61,
воздухонепроницаемая, арт. № 2003808



Тип	Фрезерованное отверстие Ø	Подходит для Панели толщиной мм	Высота мм	Количество вводов	Труба Ø мм	Цвет	Упаковка Шт.
HG 61-L	68	5-40	61	10	20/25	оранжевый/серый	25

Коробка для вывода из поллой стены,
воздухонепроницаемая, арт. № 2003832



Тип	Фрезерованное отверстие Ø	Подходит для Панели толщиной мм	Высота мм	Количество вводов	Цвет	Упаковка Шт.
HG 45-WA-LD	35	5-40	45	2	оранжевый/серый	25

Крепежный элемент для тонкой облицовки,
арт. № 2003854



Тип	Цвет	Упаковка Шт.
ZH 12-DB	Оранжевый	50

Уплотнительная вставка для монтажной
коробки, арт. № 2003719



Тип	Количество Вводы	Вид вводов	Цвет	Упаковка Шт.
ZA 60-DE	8	8 x Ø 1-4 мм	серый	10



Убедитесь в простоте и скорости
монтажа сами!

Узнайте больше здесь:

