

Новые УЗИП серии NetDefender

Для защиты сетевых кабелей CAT6 с приложениями Power over Ethernet (PoE), IP-камер в системах видеонаблюдения



УЗИП ND-CAT6/E-F (арт. № 5081 80 2) - новое решение для высокочувствительной защиты приложений CAT6, которое может применяться в зонах молниезащиты (LPZ) от 1 до 3.



УЗИП ND-CAT6/E-B (арт. № 5081 80 4) применяется для базовой защиты и устанавливается в зонах молниезащиты от 0 до 1.

Оба устройства рассчитаны для сетей LAN CAT6 (1 Гбит/с) и поддерживают передачу через Power over Ethernet (PoE). Это делает их особенно подходящими для защиты IP-камер в системах видеонаблюдения.

УЗИП NetDefender для защиты сетевых кабелей CAT6 с приложениями Power over Ethernet (PoE), IP-камер CCTV



УЗИП для защиты высокоскоростных сетей передачи данных:


- с разъемами RJ45;
- малый уровень защиты при высокой токовой нагрузке;
- заземление с помощью DIN-рейки или соединительного кабеля;
- поддержка передачи через Power over Ethernet + до 1А;
- проверенное качество передачи в сетях до 1 Гб (Cat6) (класс E) или Cat6;
- быстрый монтаж для благодаря штекерному исполнению;
- с комплектом крепления на DIN-рейке и заземляющим кабелем.

Применение: сети 1 Гбит, Ethernet 10/100 Мбит, приложения PoE, камеры IP.

Тип	Исполнение	Разъем	Уп., шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
ND-CAT6/E-F	высокочувствительная защита, 8 жил + экран	RJ45 8(8)	1	16,400	5081802
ND-CAT6/E-B	высокочувствительная защита, 8 жил + экран	RJ45 8(8)	1	16,220	5081804

Alu Алюминий

Размеры



	ND-CAT6/E-F	ND-CAT6/E-B
Зона молниезащиты (LPZ)	1 -> 3	0 -> 1
U_c	6V (58V PoE)	65V
I_L	1A	1A
U_p жила - жила	< 40В	< 1100V
U_p жила - земля	< 900В	< 900V
Уровень защиты (8/20 мкс) (жила - жила)	C2: 0,3 кВ / 0,15 кА	C2: 3 кВ / 1,5 кА
Уровень защиты (8/20 мкс) (жила - земля)	C2: 3 кВ / 1,5 кА	C2: 3 кВ / 1,5 кА
Уровень защиты (10/350 мкс) (жила - земля)	-	0,5 кА
I_{Total} (8/20 мкс)	5 кА	10 кА
I_{Total} (10/350 мкс)	-	2,5 кА
Power over Ethernet	да	да
Категория передачи данных	CAT6 (1 Гбит/с)	CAT6 (1 Гбит/с)
Арт. №	5081 80 2	5081 80 4

ОБО Беттерманн

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 304
Тел.: +7 727 225-14-14, 238-14-38
info@obo-bettermann.kz

www.obo-bettermann.kz

