

Технический паспорт

Молниеприемный стержень с округленным краем с одной стороны

Артикульный номер: 5401879



- подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
- начиная с высоты >2,5 м необходима дополнительная фиксация, например, в виде изолированной распорки
- Ø 16 мм, алюминий
- для системы опорных стоек с внутренней резьбой M16

Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	5401879
Тип	101 ALU-3000
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	3000mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	162 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	21,0605 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Молниеприемный стержень с округленным краем с одной стороны

Артикульный номер: 5401879



Размеры



Длина	3 000 мм
Размер L	3 000 мм

Технический паспорт

Молниеприемный стержень с округленным краем с одной стороны

Артикульный номер: 5401879



Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень с резьбой
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Номинальный размер Ø	16 мм