

Технический паспорт

Суженный молниеприемный стержень в трубе

Артикульный номер: 5401983



- подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
- при высоте >2,5м необходима дополнительная фиксация, например, рекомендовано использование распорки
- последний метр сужен с Ø 16 до Ø 10 мм, материал: AlMgSi
- подходит для системы опор FangFix

24

Alu

Алюминий

Исходные данные	
Артикульный номер	5401983
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Обозначение 2	суженный
Производитель	OBO
Размер	2000mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	50 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Суженный молниеприемный стержень в трубе

Артикульный номер: 5401983



Размеры



Длина

2 000 мм

Технический паспорт

Суженный молниеприемный стержень в трубе

Артикульный номер: 5401983



Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень, суженный
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Номинальный размер Ø	10/16 мм