# Технический паспорт

## Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, с бетоном

## Артикульный номер: 5218700



- Закрытая конструкция с дном
- С двойным держателем для провода
- Вес наполнителя 1 кг (морозостойкий бетон)
- Оболочка из полиэтилена, черная, устойчивая к воздействию УФ-лучей и атмосферных явлений
- Основание из полиамида PA 6, черное, устойчивое к воздействию УФ-лучей и атмосферных явлений
- Основание подходит практически для всех кровельных систем (битум, ПВХ)
- Типы 165 MBG...FO: упакованы в пленку

PA/PE Полиамид/полипропилен

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 5218700 |
| Тип | 165 MBG-8-10 |
| Обозначение 1 | Кровельный держатель проволоки |
| Обозначение 2 | для плоских крыш |
| Производитель | OBO |
| Размер | 8-10mm |
| Цвет | черный |
| Материал | Полиамид/полипропилен |
| Минимальная единица продажи | 12 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 104 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 0,4786 кг CO2e / 1 Шт. |

# Технический паспорт


## Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, с бетоном

## Артикульный номер: 5218700

### Размеры




| | |
|---|---|
| Высота | 78 мм |




### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Применение | Плоская кровля |
| Вид крепления провода | с пружинной скобой |
| Диаметр провода макс. | 10 |
| Диаметр провода мин. | 8 |
| Вид монтажа | Прочее |
| Посадка | Rd 8-10 мм |
| Соответствует требованиям Директивы ROHS | да |
| Диапазон зажима D макс. | 10 мм |
| Диапазон зажима D мин. | 8 мм |
| Материал держателя | Пластик |
| Материал опоры | бетон |