

Технический паспорт

Клемма для подключения круглого проводника до 25 мм² к шине 1801 VDE

Артикульный номер: 5015758



- для одножильных или многожильных проводов сечением 2,5-25 мм²;
- для тонкожильных проводов до 16 мм² (максимум Ø 7 мм);
- 1 элемент;
- проводит ток молнии 100 кА (10/350);
- из гальванически оцинкованной стали;
- Тяговый хомут со стопорным элементом для защиты от ослабления (например, для промышленных и взрывоопасных зон).



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	5015758
Тип	1801 RK25
Обозначение 1	Рядная клемма
Обозначение 2	д.шины уравнивания потенциалов
Производитель	OBO
Размер	25mm ²
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	1,323 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0439 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клемма для подключения круглого проводника до 25 мм² к шине 1801 VDE

Артикульный номер: 5015758



Размеры



Ширина	12 мм
--------	-------

Технические характеристики

Возможность подключения	2,5-25 мм ²
Подходит для подключения ленточного провода	нет
Подходит для подключения проводов круглого сечения	да
Подходит для подключения секторного кабеля	нет
макс. Поперечное сечение	25 мм ²
единица шкалы(градуировки) TE (10 mm)	1
Подходит для сборной шины	Прочее