

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом с выемкой

Артикульный номер: 2082594



Кабельный ввод, шестигранный, форма С4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С уплотнительным кольцом с выемкой.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn
37 Латунь

N никелированный

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 2082594 |
| Тип | 162 MS PG29 |
| Обозначение 1 | Кабельный ввод |
| Обозначение 2 | с кольцом с выемкой |
| Производитель | OBO |
| Размер | PG29 |
| Материал | латунный |
| Поверхность | Никелированный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 9,26 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,2684 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом с выемкой

Артикульный номер: 2082594



Размеры



| | |
|----------------|---------|
| Размер E | 43,5 мм |
| Размер L | 24 мм |
| Размер L макс. | 24 мм |
| Размер L1 мм | 8 мм |
| Размер L2 | 16,5 мм |
| Размер L3 | 4 мм |

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------------|
| Вид уплотнения | Отрезное уплотнительное кольцо |
| защита от прогибания | нет |
| Диапазон плотности D макс. | 29 мм |
| Диапазон плотности D мин. | 18 мм |
| взрывозащищённый | нет |
| Кабельный ввод для плоского кабеля | нет |
| Для взрывоопасной зоны | без |
| Резьба | Pg 29 |
| Вид резьбы | PG |
| Длина резьбы | 8 мм |
| Усилено стекловолокном | нет |
| Не содержит галогенов | нет |
| Универсальное уплотнение | нет |
| С контргайкой | нет |
| Ударопрочность | нет |
| Размер под ключ 1 | 40 мм |
| Размер под ключ 2 | 37 мм |
| Вид защиты | IP54 |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | нет |