


Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников,
с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5314616



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- посадка: макс FL 30 x FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8



A4

Нержавеющая высококачественная сталь

Исходные данные

Артикульный номер	5314616
Тип	256 DIN 30 V4A
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	30mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	29,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,4644 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников,
с промежуточной пластиной


Артикульный номер: 5314616



Размеры



Размер A	60 мм
Размер B	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Плоский проводник FI 30 / FI 30
Посадка	max. FL30 мм