

# Технический паспорт

## Шина уравнивания потенциалов BigBar для промышленных условий

Артикульный номер: 5015870



Главная шина для уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ 50571.3-2009/ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а также для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305):

- изоляционные опоры;
- быстрый и простой монтаж соединительных проводов с помощью крепежных болтов M10;
- версии из нержавеющей стали (V2A) подходят для наружного монтажа;
- в комплекте с дюбелями и болтами для настенного монтажа;
- с пружинной шайбой (DIN 137) для защиты болтов от ослабления (например, для промышленных и взрывоопасных зон).




Cu Медь

### Исходные данные

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 5015870                             |
| Тип                                                        | 1802 DC 5+1 CU                      |
| Обозначение 1                                              | Шина уравнивания потенциалов        |
| Обозначение 2                                              | BigBar / 5+1 подключений CU         |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | 5+1 x M10                           |
| Материал                                                   | Медь                                |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода                                            | Шт.                                 |
| Масса                                                      | 209 кг                              |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 5,6565 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |

### Размеры



|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 505 мм |
| Ширина | 40 мм  |
| Высота | 85 мм  |

# Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов BigBar для  
промышленных условий

Артикульный номер: 5015870



## Технические характеристики

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Количество соединений<br>плоского провода до 30 мм              | 0                                      |
| Количество соединений<br>плоского провода до 40 мм              | 0                                      |
| Количество соединений<br>жесткого провода до 16 мм <sup>2</sup> | 0                                      |
| Количество соединений<br>жесткого провода до 25 мм <sup>2</sup> | 0                                      |
| Количество соединений<br>жесткого провода до 6 мм <sup>2</sup>  | 0                                      |
| Количество соединений<br>жесткого провода до 95 мм <sup>2</sup> | 0                                      |
| Количество соединений<br>провода круглого сечения 10 мм         | 0                                      |
| Количество соединений<br>провода круглого сечения 8 мм          | 0                                      |
| Количество соединений<br>провода круглого сечения<br>8–10 мм    | 0                                      |
| Количество подключений                                          | 6                                      |
| Исполнение                                                      | Только зажим                           |
| Модель                                                          | Конструкция с фиксированными размерами |
| Токопроводящая способность                                      | Н/100 кА                               |
| Изолятор                                                        | да                                     |
| Материал зажима                                                 | Медь                                   |
| Материал контактной шины                                        | Медь                                   |