Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для наружного монтажа, опорная плита из металла
Артикульный номер: 5015105



Шина выравнивания потенциалов для выравнивания потенциалов по DIN VDE 0100-410/-540 и выравнивания потенциалов для защиты от молнии по DIN VDE 0185-305

• Крышка из полистирола
• Опорная плита из стали, поверхность из оцинкованного железа
• Цвет: черный, устойчивость УФ-излучению
с болтами и гайками из нержавеющей стали.
• Устойчивость к токам молнии 100 кА (10/350)

Возможности подключения:
• 7 одножильных или многожильных проводов сечением до 25 мм² или тонкожильных проводов с кабельным зажимом сечением до 16 мм²
• 1 круглый провод Rd 8-10
• 1 плоская лента до FL30 или круглый провод Rd 8-10

A2 Нержавеющая сталь


Исходные данные

Артикульный номер	5015105
Тип	1809 AM
Обозначение 1	Шина уравнивания потенциалов
Обозначение 2	с металлической опорой
Производитель	OBO
Размер	188mm
Цвет	черный
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	23 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,0545 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для наружного монтажа, опорная плита из металла
Артикульный номер: 5015105

Размеры





Длина	188 мм
Ширина	52 мм
Высота	44,5 мм

Технические характеристики

Количество соединений плоского провода до 30 мм	1
Количество соединений плоского провода до 40 мм	0
Количество соединений жесткого провода до 16 мм²	0
Количество соединений жесткого провода до 25 мм²	7
Количество соединений жесткого провода до 6 мм²	0
Количество соединений жесткого провода до 95 мм²	0
Количество соединений провода круглого сечения 10 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения 8 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм	1
Количество соединений провода круглого сечения, всего	1
Исполнение	с крышкой
Модель	Конструкция с фиксированными размерами
Токопроводящая способность	H/100 кА
Поверхность клеммы	гальванически оцинкованный
Поверхность контактной шины	Никелированный
Соответствует требованиям Директивы ROHS	самостоятельный
Материал зажима	Сталь
Материал контактной шины	латунный