

Технический паспорт

Фальцевая и балочная клемма, 10-20 мм

Артикульный номер: 5304504



- толщина фланца до 12 или 10-20 мм;
- с установленным фиксируемым зажимным винтом 5000;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из стали, оцинкованой методом горячего погружения;
- зажимные элементы из ковкого чугуна, оцинкованого методом горячего погружения;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



SG

Стальное литье

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5304504
Обозначение 1	Клемма
Обозначение 2	Постоянный контакт
Производитель	OBO
Размер	20mm
Материал	Стальное литье
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	30,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,532 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Фальцевая и балочная клемма, 10-20 мм

Артикульный номер: 5304504



Размеры



Размер L	63 мм
Размер t	25 мм

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Зажимной болт
Вид соединителя	Клеммное соединение
Токопроводящая способность	N/50 кА
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет
Диапазон зажима макс.	20 мм
Диапазон зажима мин.	10 мм