

Технический паспорт

Универсальная безвинтовая клемма 2-полюсная

Артикульный номер: 2054450



Универсальная быстрозажимная клемма для соединения электрических проводов, протестированная согласно EN 60998.

Провода могут быть гибкими, многожильными или жесткими. При разводке жестких проводов не требуется рычаг.

Провод легко устанавливается непосредственно в клемму. Для того чтобы вытащить провод из клеммы, необходимо открыть ее фиксатор. После этого провод легко извлекается.

Номинальное сечение:

Одно-/многожильные провода 2 x 0,2 - 2,5 мм²

Номинальное напряжение: 450 В

Номинальный ток: 24 А

Длина зачистки провода: 9 мм (+1 мм)

Контрольное отверстие: индикатор фазы и тестер (максимальный Ø 2 мм) в верхней части клеммы

Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: от -5 до +85 °C.

Технические характеристики UL (США)

Номинальное напряжение: 300 В

Диапазон зажима: AWG 24-12

Температура окружающей среды: макс. 105 °C



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	2054450
Тип	61 225 FL
Обозначение 1	Универсальная клемма
Обозначение 2	2 жестких/гибких проводов
Производитель	OBO
Размер	0,2-2,5mm ²
Цвет	прозрачный
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Универсальная безвинтовая клемма 2-полюсная


Артикульный номер: 2054450



Размеры



Длина	11,9 мм
Ширина	21 мм
Высота	11,7 мм



Технический паспорт

Универсальная безвинтовая клемма 2-полюсная

Артикульный номер: 2054450



Технические характеристики

Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	2,5 мм ²
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	0,2 мм ²
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии	2,5 мм ²
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии	0,2 мм ²
Количество клемм	2
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C
Подходит для гибких проводов	да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	да
Подходит для многожильных проводов	да
Изоляционный материал	Термопласт
С рычагами управления	да
Номинальное сечение макс.	2,5 мм ²
Номинальное сечение мин.	0,2 мм ²
Номинальное напряжение	450 V
Номинальный ток	24 A
Количество полюсов	1
Поперечное сечение	Одно-/многожильные провода 2 x 0,2 - 2,5 мм ² мм ²
Диапазон рабочих температур макс.	85 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C