

Технический паспорт

Стержень глубинного заземления OMEX

Артикульный номер: 5000025



- система OMEX;
- с цапфами и отверстием для монтажа насадок;
- с закаленными стальными стержнями;
- цинковое покрытие мин. 60 мкм;
- свинцовая вставка в монтажном отверстии улучшает контактные свойства;
- в соответствии с требованиями стандартов VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305) и ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5000025
Обозначение 1	Глубинный заземлитель
Производитель	OBO
Размер	1,5m
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	577,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень глубинного заземления OMEX

Артикульный номер: 5000025



Размеры



Длина	1 500 мм
Размер D	25 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Bauform Tiefenerder	OMEX
Токопроводящая способность	N/100 кА
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	12,3 кА
Вид профиля	круглый D=25 мм
Вид соединения	C выступом / просверленным отверстием