

# Технический паспорт


## Анкерный распорный дюбель

Артикульный номер: 2349488



Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта.

Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.




РА

Полиамид

### Исходные данные

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Артикульный номер           | 2349488          |
| Тип                         | 910 F 12x60      |
| Обозначение 1               | Распорный дюбель |
| Lieferbar ab                | 01.05.2020       |
| Производитель               | OBO              |
| Размер                      | 12x60            |
| Цвет                        | светло-серый     |
| Материал                    | Полиамид         |
| Минимальная единица продажи | 25               |
| Единица расхода             | Шт.              |
| Масса                       | 0,38 кг          |
| Единица веса                | кг/100 шт.       |

### Размеры



|          |       |
|----------|-------|
| Длина    | 60 мм |
| Размер D | 12 мм |
| Размер L | 60 мм |

# Технический паспорт

## Анкерный распорный дюбель

Артикульный номер: 2349488



### Технические характеристики

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Исполнение                                        | Универсальный дюбель |
| Бетон Fempf.                                      | 1550                 |
| Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек | нет                  |
| Подходит для газобетона                           | нет                  |
| Подходит для шурупа с шестигранной головкой       | да                   |
| Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами Hlz12 | 300                  |
| Шурупы                                            | 8-10                 |
| Силикатный полнотелый кирпич KS12                 | 1900                 |
| С краем                                           | нет                  |
| С винтами                                         | нет                  |
| Пенобетон P2                                      | 150                  |
| Пенобетон P4                                      | 160                  |
| Полнотелый кирпич Mz12 Fempf.                     | 1570                 |